

Garant**Upínací matice OZ, Rozsah upínání sklíčidla: 4-32mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	309670 4-32
GTIN	4045197292179
Třída artiklu	31Z

Popis**Provedení:**

- Matice cementovány a po obvodu zbroušeny.
- S tlakovým kroužkem uloženým na kuličkových ložiskách pro vyšší přídržné síly a lepší hodnoty obvodové házivosti.

Vhodné pro:

Upínací kleštinový trn OZ č. 300695; 302460; 302462; 302475 a č. 302477.

Technický popis

Celková délka L	33,5 mm
Maximální utahovací moment	220 Nm
Závit	M60×2,5
Rozsah upínání sklíčidla	4 - 32 mm
Vnější Ø D	72 mm
Norma	DIN 6388 D

Kvalita vyvážení G při otáčkách

G 2,5 při 25000 min⁻¹

Druh produktu

Upínací matice