

Garant
Upichovací planžeta, neutrální, Výška planžety h₅ / šířka zápichu w: 26/3 mm


Údaje o objednávce

Artikové číslo	273780 26/3
GTIN	4045197607249
Třída artiklu	21W

Popis

Použití:

Ve spojení s upichovacími destičkami č. 273656– 273670.

Vhodné pro :

Držák č. 273984–273994 nebo 319132–319133 (držák VDI).

Pozor:

Montážní klíč č. 279920 je nutno objednat zvlášť.

Upozornění:

Od hloubky zápichu 19,5 mm (až do hloubky zápichu 3 mm) popř. od hloubky zápichu 24,5 mm (od hloubky zápichu 4 mm) se dostane druhý břit do styku s obrobkem. Přitom může docházet ke vzniku rýh. V případě potřeby použijte upichovací destičky s jedním břitem č. 273656 – 273670.

Možnost axiálního upichování: ne

Pro maximální Ø obrobku: 85 mm

Výška h₁: 21,4 mm

Celková délka L_{celk.}: 120 mm

Technický popis

Pro maximální Ø obrobku	85 mm
Šířka zápichu w	3 mm
Výška planžety h ₅	26 mm
Výška h ₁	21,4 mm
Celková délka L _{celk.}	120 mm
Způsob použití	neutrální

Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ne
Druh produktu	Upichovací planžeta