

**Garant****WCHX 10T304, Typ: SM**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	268492 SM
GTIN	4045197470904
Třída artiklu	21K

## Popis

### Vhodné pro :

Vrtací nástroj č.268463 – 268468, velikost 20.

Vhodné pro  $\varnothing$  nástroje  $D_c$ : 20 mm

Typ: HB7120

Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 110 - 220 m/min

Řezná rychlost  $v_c$  vedlejší použití: 110 - 140 m/min

## Technický popis

Řezná rychlost $v_c$ vedlejší použití	110 - 140 m/min
Vedlejší použití	M
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	110 - 220 m/min
Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	0,2 mm
Typ	SM
Typ	HB7120
Řezný materiál	TK

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WCHX 10T304
Počet výměn/řezání	3
Vhodné pro Ø nástroje D <sub>c</sub>	20 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení