

Garant
Upichovací planžeta, neutrální, Výška planžety h₅ / šířka zápichu w: 32/2 mm


Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 273780 32/2 |
| GTIN | 4045197607287 |
| Třída artiklu | 21W |

Popis

Použití:

Ve spojení s upichovacími destičkami č. 273656– 273670.

Vhodné pro :

Držák č. 273984–273994 nebo 319132–319133 (držák VDI).

Pozor:

Montážní klíč č. 279920 je nutno objednat zvlášť.

Upozornění:

Od hloubky zápichu 19,5 mm (až do hloubky zápichu 3 mm) popř. od hloubky zápichu 24,5 mm (od hloubky zápichu 4 mm) se dostane druhý břit do styku s obrobkem. Přitom může docházet ke vzniku rýh. V případě potřeby použijte upichovací destičky s jedním břitem č. 273656 – 273670.

Možnost axiálního upichování: ne

Pro maximální Ø obrobku: 60 mm

Výška h₁: 25 mm

Celková délka L_{celk.}: 150 mm

Technický popis

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Pro maximální Ø obrobku | 60 mm |
| Šířka zápichu w | 2 mm |
| Výška planžety h ₅ | 32 mm |
| Výška h ₁ | 25 mm |
| Celková délka L _{celk.} | 150 mm |
| Způsob použití | neutrální |

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Vnitřní chlazení | ne |
| Možnost axiálního upichování | ne |
| Druh produktu | Upichovací planžeta |