

FAHRION®
FAHRION® PRESSION**Těsnicí kroužek HP pro upínací matici ER CENTRO P, DI32, Upínací Ø (stoupání po 1 mm): 15mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	309668 15
GTIN	2050001705327
Třída artiklu	34F

Popis**Provedení:**

Mini = všechny velikosti s písmenem **M**, velmi štíhlá konstrukce.

MiniSlim = velikost s „**MS**“, extrémně štíhlá konstrukce.

Kónické = všechny velikosti s písmenem **C**.

Standard = všechny ostatní velikosti.

Vulkanizované **vysokotlaké těsnicí kroužky** do 80 barů.

Přemostění upínacího Ø 0,5 mm (+ 0,4 / - 0,1).

Vhodné pro:

Upínací matice ER CP č. 309665 velikost 32DI.

Upozornění:

Upínací matice ER typu CP a těsnicí podložky typu HP **systému FAHRION se k jiným systémům nehodí!**

Upínací matice ER FAHRION CENTRO P HDC není vhodná pro standardní upínací kleštinový trn ER CENTRO P.

· **Těsnicí kroužky s odstupňováním po 0,5 mm na poptávku.**

· **Těsnicí kroužky DI40 na poptávku.**

Není kompatibilní s jinými systémy těsnicích podložek!

Technický popis

Upínací Ø	15 mm
Řada	Centro P
Pro typ	D132
Vnější Ø D	26,2 mm
Výška L	2 mm
Druh produktu	příslušenství kleštinových upínačů