

**Garant****Držák upichovacího nože, levý, Šířka stopky / zápichu w: 32/3mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 273758 32/3   |
| GTIN           | 4045197538420 |
| Třída artiklu  | 21W           |

**Popis****Provedení:**

Vyrobena z velmi pevné nástrojové oceli ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Ve spojení s konvexním sevřením destiček je dosaženo nejvyššího odporu proti axiálním a radiálním řezným silám a díky tomu výrazně roste kvalita povrchu a produktivita.

**Upozornění:**

Od hloubky zápichu 19,5 mm (až do hloubky zápichu 3 mm) popř. od hloubky zápichu 24,5 mm (od hloubky zápichu 4 mm) se dostane druhý břit do styku s obrobkem. Přitom může docházet ke vzniku rýh. V případě potřeby použijte upichovací destičky s jedním břitem č. 273656 – 273670.

**Technický popis**

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Délka hlavy $L_1$          | 36,5 mm               |
| Funkční šířka $L_4$        | 26,5 mm               |
| Hloubka zápichu $t_{\max}$ | 21 mm                 |
| Šířka zápichu w            | 3 mm                  |
| Šroub                      | 279815 6 (TX25; 6 Nm) |
| Celková délka L            | 170 mm                |
| Šířka stopky b             | 32 mm                 |
| Způsob použití             | levý                  |
| Vnitřní chlazení           | ne                    |

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Možnost axiálního upichování | ano                 |
| Druh produktu                | Soustružnický držák |

## Příslušenství

|  |             |
|--|-------------|
| Upínací šroub Typ 6  | 279815 6    |
| Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné<br>čepule Maximální utahovací moment 1600 cNm | 659906 1600 |
| Čepel 8 mm, s magnetem 1/4palcovým upínáním bitů<br>Celková délka 50 mm                            | 659874 50   |
| PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®<br>TX25                                | 674248 TX25 |
| Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné<br>čepule Maximální utahovací moment 1600 cNm | 659957 1600 |