

**Garant****Držák upichovacího nože, pravý, Šířka stopky / zápichu w: 25/3Lmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273760 25/3L
GTIN	4045197643827
Třída artiklu	21W

**Popis****Provedení:**

Vyrobena z velmi pevné nástrojové oceli ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Ve spojení s konvexním sevřením destiček je dosaženo nejvyššího odporu proti axiálním a radiálním řezným silám a díky tomu výrazně roste kvalita povrchu a produktivita.  $12,5 \times w$  (**hloubka zápichu do 37,5 mm**)

**Upozornění:**

Maximální  $\varnothing$  = omezený  $\varnothing$  obrobku z důvodu provedení.

Od hloubky zápichu 19,5 mm (až do hloubky zápichu 3 mm) popř. od hloubky zápichu 24,5 mm (od hloubky zápichu 4 mm) se dostane druhý břit do styku s obrobkem. Přitom může docházet ke vzniku rýh.

V případě potřeby použijte upichovací destičky s jedním břitem č. 273656 – 273670.

**Technický popis**

Hloubka zápichu $t_{\max}$	37,5 mm
Šířka zápichu w	3 mm
Šroub	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Délka hlavy $L_1$	54 mm
Funkční šířka $L_4$	26,5 mm
Celková délka L	150 mm
Maximální $\varnothing$	75 mm
Šířka stopky b	25 mm
Způsob použití	pravý

Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ano
Druh produktu	Soustružnický držák

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Čepel 8 mm, s magnetem 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm	659874 50
Upínací šroub Typ 6	279815 6
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepel Maximální utahovací moment 1600 cNm	659906 1600
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepel Maximální utahovací moment 1600 cNm	659957 1600