

**Garant**
**Upichovací planžeta, neutrální, Výška planžety h<sub>5</sub> / šířka zápichu w: 32/3 mm**


## Údaje o objednávce

Artikové číslo	273780 32/3
GTIN	4045197607294
Třída artiklu	21W

## Popis

### Použití:

Ve spojení s upichovacími destičkami č. 273656– 273670.

### Vhodné pro :

Držák č. 273984–273994 nebo 319132–319133 (držák VDI).

### Pozor:

Montážní klíč č. 279920 je nutno objednat zvlášť.

### Upozornění:

Od hloubky zápichu 19,5 mm (až do hloubky zápichu 3 mm) popř. od hloubky zápichu 24,5 mm (od hloubky zápichu 4 mm) se dostane druhý břit do styku s obrobkem. Přitom může docházet ke vzniku rýh. V případě potřeby použijte upichovací destičky s jedním břitem č. 273656 – 273670.

Možnost axiálního upichování: ne

Pro maximální Ø obrobku: 110 mm

Výška h<sub>1</sub>: 25 mm

Celková délka L<sub>celk.</sub>: 150 mm

## Technický popis

Pro maximální Ø obrobku	110 mm
Šířka zápichu w	3 mm
Výška planžety h <sub>5</sub>	32 mm
Výška h <sub>1</sub>	25 mm
Celková délka L <sub>celk.</sub>	150 mm
Způsob použití	neutrální

Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ne
Druh produktu	Upichovací planžeta