

**Garant****WCHX 10T308, Typ: ALU****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268494 ALU
GTIN	4045197470942
Třída artiklu	21K

**Popis****Vhodné pro :**

Vrtací nástroj č. 268463 – 268468, velikost 20.

Vhodné pro  $\varnothing$  nástroje  $D_c$ : 20 mm

Typ: HU70AL

Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 300 - 600 m/minŘezná rychlost  $v_c$  vedlejší použití: 180 m/min**Technický popis**

Rohový rádius	0,2 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	300 - 600 m/min
Hlavní způsob použití	N
Řezná rychlost $v_c$ vedlejší použití	180 m/min
Typ	ALU
Vedlejší použití	K
Typ	HU70AL
Řezný materiál	TK

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WCHX 10T308
Počet výměn/řezání	3
Vhodné pro Ø nástroje D <sub>c</sub>	20 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení