

Garant**Držák upichovacího nože, levý, Šířka stopky / zápichu w: 12/3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273761 12/3
GTIN	4045197485199
Třída artiklu	21W

Popis**Provedení:**

Vyrobena z velmi pevné nástrojové oceli ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Ve spojení s konvexním sevřením destiček je dosaženo nejvyššího odporu proti axiálním a radiálním řezným silám a díky tomu výrazně roste kvalita povrchu a produktivita. 6,5xw

Upozornění:

Maximální \varnothing = omezený \varnothing obrobku z důvodu provedení.

Od hloubky zápichu 19,5 mm (až do hloubky zápichu 3 mm) popř. od hloubky zápichu 24,5 mm (od hloubky zápichu 4 mm) se dostane druhý břit do styku s obrobkem. Přitom může docházet ke vzniku rýh.

V případě potřeby použijte upichovací destičky s jedním břitem č. 273656 – 273670.

Technický popis

Hloubka zápichu t_{max}	20 mm
Funkční šířka L_4	12 mm
Šroub	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Šířka zápichu w	3 mm
Délka hlavy L_1	35 mm
Celková délka L	150 mm
Maximální \varnothing	40 mm
Šířka stopky b	12 mm
Způsob použití	levý

Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ano
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Upínací šroub Typ 4	279815 4
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500