

Garant

Vyvrtávací tyč pro soustružení zápichů, pravý, Ø stopky DS / šířka zapíchnutí w: 40/5mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273790 40/5
GTIN	4045197640345
Třída artiklu	21W

Popis**Provedení:**

Vyrobeno z vysoce pevné nástrojové oceli ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Ve spojení s konvexním sevřením vyměnitelné destičky je docilováno nejvyššího odporu vůči axiálním a radiálním řezným silám a výrazně se tak zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

Technický popis

Šroub	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Středové přesazení L_3	27 mm
Šířka zápichu w	5 mm
Ø minimálního předvrtání D_{\min}	49 mm
t_{\max} vnitřní obrábění	13 mm
Celková délka L	350 mm
Nepodepřená délka L_1 odsazené držáky	60 mm
Ø stopky D_s	40 mm
Rozsah použití	radiální vnitřní zapíchování
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Možnost axiálního upichování	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX20

674248 TX20

Upínací šroub Typ 8

279815 8

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepě Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500