

**FAHRION®**  
FAHRION® PROTECTUM**Těsnicí kroužek HP pro upínací matici ER CENTRO P, DI32, Upínací Ø (stoupání po 1 mm): 7mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	309668 7
GTIN	2050001705242
Třída artiklu	34F

**Popis****Provedení:**

**Mini** = všechny velikosti s písmenem **M**, velmi štíhlá konstrukce.

**MiniSlim** = velikost s „**MS**“, extrémně štíhlá konstrukce.

**Kónické** = všechny velikosti s písmenem **C**.

**Standard** = všechny ostatní velikosti.

Vulkanizované **vysokotlaké těsnicí kroužky** do 80 barů.

Přemostění upínacího Ø 0,5 mm (+ 0,4 / - 0,1).

**Vhodné pro:**

Upínací matice ER CP č. 309665 velikost 32DI.

**Upozornění:**

Upínací matice ER typu CP a těsnicí podložky typu HP **systému FAHRION se k jiným systémům nehodí!**

Upínací matice ER FAHRION CENTRO P HDC není vhodná pro standardní upínací kleštinový trn ER CENTRO P.

- **Těsnicí kroužky s odstupňováním po 0,5 mm na poptávku.**
- **Těsnicí kroužky DI40 na poptávku.**

**Není kompatibilní s jinými systémy těsnicích podložek!**

**Technický popis**

Upínací Ø	7 mm
Řada	Centro P
Pro typ	D132
Vnější Ø D	26,2 mm
Výška L	2 mm
Druh produktu	příslušenství kleštinových upínačů