

**Garant**

**Vyvrtávací tyč pro soustružení zápichů, pravý, Ø stopky DS / šířka zapíchnutí w: 25/6mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273790 25/6
GTIN	4045197640352
Třída artiklu	21W

**Popis****Provedení:**

Vyrobeno z vysoce pevné nástrojové oceli ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Ve spojení s konvexním sevřením vyměnitelné destičky je docilováno nejvyššího odporu vůči axiálním a radiálním řezným silám a výrazně se tak zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

**Technický popis**

Ø minimálního předvrtání $D_{\min}$	32 mm
Šířka zápichu w	6 mm
$t_{\max}$ vnitřní obrábění	9,5 mm
Středové přesazení $L_3$	19 mm
Šroub	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Celková délka L	250 mm
Nepodepřená délka $L_1$ odsazené držáky	40 mm
Ø stopky $D_s$	25 mm
Rozsah použití	radiální vnitřní zapíchování
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Možnost axiálního upichování	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

---

**Příslušenství**

Upínací šroub Typ 8

279815 8

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®  
TX20

674248 TX20

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepě Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500