

**HAINBUCH****Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami, SK 80, Upínací Ø (odstupňování po 1 mm): 45mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	329944 45
GTIN	2050001923820
Třída artiklu	33H

## Popis

### Provedení:

Upínací hlavy, **profil kruhový, vzestupný po 0,5 mm nebo 1 mm. Při objednání prosím uveďte požadovaný Ø upnutí.**

S příčnými a podélnými žlábkami pro surový materiál.

### Použití:

Mnohostranné oblasti použití, obráběcí centra, měřicí přístroje nebo upnutí palet.

### Upozornění:

**Upínací kleštiny pro speciální profily podle Vašich individuálních přání, na poptávku.**

Jiné velikosti kuželů, tvary (např. 4-hran) a obrobitelné polotovary **na poptávku!**

## Technický popis

Upínací Ø	45 mm
Upínací plocha	příčné a podélné drážky
Tvrдост	60 HR
Profil	kulatý

Délka L	53 mm
Upnutí	SK 80
Druh produktu	Upinaci hlava