



Výměnný držák WB vnitřní obrábění, Typ / vnitřní Ø R: 2/40mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	316200 2/40
GTIN	4045197318794
Třída artiklu	33P

Popis

Použití:

Pro upnutí **pouzder s Morse kuželem**, drážkovaných pouzder a k **přímému** upnutí **velkých protáčecích tyčí** (Typ WB).

Technický popis

Vnitřní Ø R	40 mm
Druh produktu	Nožový držák

Příslušenství

Upínací pouzdro pro stopku MK Typ / MK 2/4	316240 2/4
Upínací pouzdro pro válcovou stopku Typ / upínací Ø 2/10 mm	316260 2/10

Upínací pouzdropro válcovou stopku Typ / upínací Ø 2/15 mm	316260 2/15
Upínací pouzdropro stopku MK Typ / MK 2/3	316240 2/3
Upínací pouzdropro válcovou stopku Typ / upínací Ø 2/12 mm	316260 2/12
Upínací pouzdropro válcovou stopku Typ / upínací Ø 2/16 mm	316260 2/16
Upínací pouzdropro válcovou stopku Typ / upínací Ø 2/32 mm	316260 2/32
Upínací pouzdropro válcovou stopku Typ / upínací Ø 2/20 mm	316260 2/20
Upínací pouzdropro válcovou stopku Typ / upínací Ø 2/25 mm	316260 2/25