

**Výměnný držák WB vnitřní obrábění, Typ / vnitřní Ø R: 3/40mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	316200 3/40
GTIN	4045197318800
Třída artiklu	33P

**Popis****Použití:**

Pro upnutí **pouzder s Morse kuželem**, drážkovaných pouzder a k **přímému** upnutí **velkých protáčecích tyčí** (Typ WB).

**Technický popis**

Vnitřní Ø R	40 mm
Druh produktu	Nožový držák

**Příslušenství**

Upínací pouzdro pro válcovou stopku Typ / upínací Ø 2/20 mm	316260 2/20
Upínací pouzdro pro válcovou stopku Typ / upínací Ø 2/25 mm	316260 2/25

Upínací pouzdro pro stopku MK Typ / MK 2/3	316240 2/3
Upínací pouzdro pro válcovou stopku Typ / upínací Ø 2/10 mm	316260 2/10
Upínací pouzdro pro válcovou stopku Typ / upínací Ø 2/16 mm	316260 2/16
Upínací pouzdro pro válcovou stopku Typ / upínací Ø 2/12 mm	316260 2/12
Upínací pouzdro pro stopku MK Typ / MK 2/4	316240 2/4
Upínací pouzdro pro válcovou stopku Typ / upínací Ø 2/15 mm	316260 2/15
Upínací pouzdro pro válcovou stopku Typ / upínací Ø 2/32 mm	316260 2/32