

**HAINBUCH****Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami, SK 80, Upínací Ø (odstupňování po 1 mm): 27mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	329944 27
GTIN	2050001923646
Třída artiklu	33H

**Popis****Provedení:**

Upínací hlavy, **profil kruhový, vzestupný po 0,5 mm nebo 1 mm. Při objednání prosím uveďte požadovaný Ø upnutí.**

S příčnými a podélnými žlábkami pro surový materiál.

**Použití:**

Mnohostranné oblasti použití, obráběcí centra, měřicí přístroje nebo upnutí palet.

**Upozornění:**

**Upínací kleštiny pro speciální profily podle Vašich individuálních přání, na poptávku.**

Jiné velikosti kuželů, tvary (např. 4-hran) a obrobitelné polotovary **na poptávku!**

**Technický popis**

Upínací Ø	27 mm
Upínací plocha	příčné a podélné drážky
Tvrдост	60 HR
Profil	kulatý

Délka L	53 mm
Upnutí	SK 80
Druh produktu	Upinaci hlava