



Výměnný držák WB vnitřní obrábění, Typ / vnitřní Ø R: 3/50mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	316200 3/50
GTIN	4045197318817
Třída artiklu	33P

Popis

Použití:

Pro upnutí **pouzder s Morse kuželem**, drážkovaných pouzder a k **přímému** upnutí **velkých protáčecích tyčí** (Typ WB).

Technický popis

Vnitřní Ø R	50 mm
Druh produktu	Nožový držák

Příslušenství

Upínací pouzdro pro válcovou stopku Typ / upínací Ø 3/25 mm	316260 3/25
Upínací pouzdro pro válcovou stopku Typ / upínací Ø 3/20 mm	316260 3/20

Upínací pouzdropro válcovou stopku Typ / upínací Ø 3/32 mm	316260 3/32
Upínací pouzdropro stopku MK Typ / MK 3/3	316240 3/3
Upínací pouzdropro válcovou stopku Typ / upínací Ø 3/40 mm	316260 3/40
Upínací pouzdropro stopku MK Typ / MK 3/4	316240 3/4