



Výměnný držák WB vnitřní obrábění, Typ / vnitřní Ø R: 4/60mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	316200 4/60
GTIN	4045197318824
Třída artiklu	33P

Popis

Použití:

Pro upnutí **pouzder s Morse kuželem**, drážkovaných pouzder a k **přímému** upnutí **velkých protáčecích tyčí** (Typ WB).

Technický popis

Vnitřní Ø R	60 mm
Druh produktu	Nožový držák

Příslušenství

Upínací pouzdro pro válcovou stopku Typ / upínací Ø 4/25 mm	316260 4/25
Upínací pouzdro pro stopku MK Typ / MK 4/5	316240 4/5

Upínací pouzdro pro válcovou stopku Typ / upínací Ø 4/32 mm	316260 4/32
Upínací pouzdro pro stopku MK Typ / MK 4/4	316240 4/4
Upínací pouzdro pro válcovou stopku Typ / upínací Ø 4/40 mm	316260 4/40
Upínací pouzdro pro válcovou stopku Typ / upínací Ø 4/50 mm	316260 4/50