

**Příruba pro sklíčila s krátkým kuželem DIN 55027, Ø d1 / kužel: 160/5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	317500 160/5
GTIN	4019208078656
Třída artiklu	33R

**Popis****Provedení:**

Na straně stroje na hotovo obrobené, na straně sklíčila čelně vysoustružené.

**Použití:**

**K dodatečné montáži** na sklíčila s válcovým středícím upnutím dle DIN 6350 A. **Je lépe dát přednost sklíčidlům s krátkým kuželem z důvodu menšího vyložení.**

Pro hlavy vřeten **DIN 55027** resp. ISO 702/III (stejná jako stará norma **DIN 55022**) s rozpěrnými šrouby a maticemi s nákrůžkem.

**Materiál:**

Ocel C45

**Technický popis**

Tloušťka B	21 mm
Ø kužele d <sub>2</sub>	82,575 mm
Velikost kuželu	5
Počet rozpěrných šroubů	4

Vnější Ø d <sub>1</sub>	160 mm
Druh produktu	Soustružnické sklíčidlo – příslušenství