

**Krátká vrtací hlavička typ A, HSK-A 63, Rozsah upínání: 0,5-13mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	307730 0,5-13
GTIN	2050001690029
Třída artiklu	33W

**Popis****Provedení:**

- Pro pravý i levý chod.
- S otvorem pro čip RFID / Balluff.

**Rozsah dodávky:**

Včetně **upínacího klíče** s příčnou rukojetí.

**Zvláštní příslušenství:**

Nástrčný klíč č. 309890. Trubička pro vnitřní chlazení č. 309880.

**Technický popis**

Náhradní upínací klíč č. 627425	OK 6
Provedení	standardní
Délka vyložení rozměr A	104 mm
Rozsah upínání	0,5 - 13 mm
Vnější Ø D	50 mm
Upnutí	HSK-A 63
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Norma pro upínání	DIN 69882-7
Norma pro upínání	DIN 69893-1
Tvar	A

Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 30 μm
Maximální utahovací moment M <sub>d max.</sub>	≤ 14 Nm
Druh produktu	Krátká vrtací hlavička

## Příslušenství

6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí Šestihran 6 mm	627481 6
--	----------