



## Hydraulické upínací pouzdro HPH, HSK-A 63, Ø upnutí D1: 6mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo

307610 6

GTIN

Třída artiklu

33W

### Popis

#### Provedení:

- **Velmi vysoká celková tuhost díky optimalizované konstrukci.**
- **S otvorem Balluffchip.**
- **Možné axiální přestavení.**
- **Přizpůsobitelné použitím redukčních pouzder.**

#### Výhoda:

- **Nejvyšší přenos točivých momentů, díky tomu bezpečný proces.**
- **Ideální tlumicí vlastnosti, díky tomu optimální povrch obrobku, prodloužení životnosti a šetření vřetene.**

#### Použití:

- **Zejména při těžkém obrábění při frézování.**
- **K upínání nástrojů s tolerancí stopky h6.**

#### Rozsah dodávky:

Včetně šestihranného klíče s příčnou rukojetí.

#### Zvláštní příslušenství:

Trubička pro přívod chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, redukční pouzdra č. 302135 - 302180, pro velikost 12; 20 a 32.

### Technický popis

Upínací Ø D<sub>1</sub>

6 mm

L<sub>2</sub>

26 mm

Hmotnost

1,1 kg

Přenos točivého momentu $M_D$	50 Nm
$L_1$	54 mm
Délka vyložení rozměr A	80 mm
$\varnothing D_3$	32 mm
$\varnothing D_2$	26 mm
Dráha nastavení V	10 mm
Závit M	M5
Vnější $\varnothing D$	50 mm
Upnutí	HSK-A 63
Norma pro upínání	DIN 69893
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Hydraulické upínací pouzdro

## Příslušenství

Trubička pro chlazení HSK Pro HSK 63	309880 63
--------------------------------------	-----------