

**Garant****Krátká vrtací hlavička typ A, HSK-A 63, Rozsah upínání: 0,5-16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	307682 0,5-16
GTIN	4045197573445
Třída artiklu	31B

**Popis****Provedení:**

- Pro pravý i levý chod.
- S otvorem pro čip RFID / Balluff.

S vnitřním chlazením do tlaku max. 50 bar.

Obvodová házivost  $\leq 20 \mu\text{m}$ .

**Rozsah dodávky:**

Včetně upínacího klíče s příčnou rukojetí.

**Zvláštní příslušenství:**

Nástrčný klíč č. 309890. Trubička pro vnitřní chlazení č. 309880.

**Technický popis**

Rozsah upínání	0,5 - 16 mm
Náhradní upínací klíč č. 627425	OK 6
Provedení	standardní
Délka vyložení rozměr A	104 mm
Vnější Ø D	57 mm
Upnutí	HSK-A 63
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Norma pro upínání	DIN 69882-7

Norma pro upínání	DIN 69893-1
Tvar	A
Vnitřní chlazení	ano, při max. 50 barech
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 20 μm
Druh produktu	Krátká vrtací hlavička

## Příslušenství

6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí Šestihran 6 mm	627481 6
--	----------