

**Neobrobená příruba pro sklíčidla s rovnou spirálou, Vnější Ø D: 135 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	317000 135
GTIN	4019208002965
Třída artiklu	33R

**Popis****Provedení:**

Čistě odlité, neobrobené, otryskané, dostatečný přídavek na obrobení.

**Použití:**

Upevnění **sklíčidel s válcovým středícím upnutím dle DIN 6350 na hlavy vřeten DIN 800**.  
Hrubou přírubu je nutno obrobit a nalícovat na vřeteno stroje a sklíčidlo.

**Materiál:**

Šedá litina.

**Vhodné pro :**

**3čelistové sklíčidlo č. 310100; 310500**, 4čelistové sklíčidlo **č. 312000; 312500** a kombinované sklíčidlo **č. 315630**.

Vhodné pro Ø sklíčidla: 125 mm

Nákrůžek Ø d<sub>2</sub>: 80 mm

Ø otvoru d<sub>3</sub>: 25 mm

Výška h<sub>1</sub>: 58 mm

Síla příruby h<sub>2</sub>: 20 mm

**Technický popis**

Vnější Ø D	135 mm
------------	--------

Ø otvoru $d_3$	25 mm
Vhodné pro Ø sklíčidla	125 mm
Nákržek Ø $d_2$	80 mm
Výška $h_1$	58 mm
Síla příruby $h_2$	20 mm
Druh produktu	Soustružnické sklíčidlo – příslušenství