



Hydraulické upínací pouzdro HPH, HSK-A 63, Ø upnutí D1: 8mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo

307610 8

GTIN

Třída artiklu

33W

Popis

Provedení:

- **Velmi vysoká celková tuhost díky optimalizované konstrukci.**
- **S otvorem Balluffchip.**
- **Možné axiální přestavení.**
- **Přizpůsobitelné použitím redukčních pouzder.**

Výhoda:

- **Nejvyšší přenos točivých momentů, díky tomu bezpečný proces.**
- **Ideální tlumicí vlastnosti, díky tomu optimální povrch obrobku, prodloužení životnosti a šetření vřetene.**

Použití:

- **Zejména při těžkém obrábění při frézování.**
- **K upínání nástrojů s tolerancí stopky h6.**

Rozsah dodávky:

Včetně šestihranného klíče s příčnou rukojetí.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro přívod chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, redukční pouzdra č. 302135 - 302180, pro velikost 12; 20 a 32.

Technický popis

L₂

27 mm

Ø D₂

28 mm

Upínací Ø D₁

8 mm

Přenos točivého momentu M_D	90 Nm
Délka vyložení rozměr A	80 mm
Hmotnost	1,1 kg
$\varnothing D_3$	34 mm
L_1	54 mm
Dráha nastavení V	10 mm
Závit M	M6
Vnější $\varnothing D$	50 mm
Upnutí	HSK-A 63
Norma pro upínání	DIN 69893
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Hydraulické upínací pouzdro

Příslušenství

Trubička pro chlazení HSK Pro HSK 63	309880 63
--------------------------------------	-----------