

**Příruba pro sklíčila s krátkým kuželem DIN 55027, Ø d1 / kužel: 400/11mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	317500 400/11
GTIN	4019208078793
Třída artiklu	33R

Popis**Provedení:**

Na straně stroje na hotovo obrobené, na straně sklíčila čelně vysoustružené.

Použití:

K dodatečné montáži na sklíčila s válcovým středícím upnutím dle DIN 6350 A. **Je lépe dát přednost sklíčidlům s krátkým kuželem z důvodu menšího vyložení.**

Pro hlavy vřeten **DIN 55027** resp. ISO 702/III (stejná jako stará norma **DIN 55022**) s rozpěrnými šrouby a maticemi s nákrůžkem.

Materiál:

Ocel C45

Technický popis

Velikost kuželu	11
Vnější Ø d ₁	400 mm
Ø kužele d ₂	196,885 mm
Tloušťka B	31 mm

Počet rozpěrných šroubů	6
Druh produktu	Soustružnické sklíčidlo – příslušenství