

**Neobrobená příruba pro sklíčidla s rovnou spirálou, Vnější Ø D: 210 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	317000 210
GTIN	4019208002989
Třída artiklu	33R

Popis**Provedení:**

Čistě odlité, neobrobené, otryskané, dostatečný přídavek na obrobení.

Použití:

Upevnění **sklíčidel s válcovým středícím upnutím dle DIN 6350 na hlavy vřeten DIN 800.**

Hrubou přírubu je nutno obrobit a nalícovat na vřeteno stroje a sklíčidlo.

Materiál:

Šedá litina.

Vhodné pro :

3čelistové sklíčidlo č. 310100; 310500, 4čelistové sklíčidlo č. 312000; 312500 a kombinované sklíčidlo č. 315630.

Vhodné pro Ø sklíčidla: 200 mm

Nákrůžek Ø d₂: 92 mm

Ø otvoru d₃: 40 mm

Výška h₁: 66 mm

Síla příruby h₂: 22 mm

Technický popis

Vhodné pro Ø sklíčidla	200 mm
------------------------	--------

Vnější \varnothing D	210 mm
\varnothing otvoru d_3	40 mm
Nákružek \varnothing d_2	92 mm
Výška h_1	66 mm
Síla příruby h_2	22 mm
Druh produktu	Soustružnické sklíčidlo – příslušenství