

**HOLEX****Potahováky tyčí, Stopka Ø d1: 25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319705 25
GTIN	4045197673251
Třída artiklu	32B

**Popis****Provedení:**

- Eloxovaný plášť z vysoce pevného hliníku s válečkovými tělesy, potaženými diamantovým prachem.
- Plynule nastavitelné od 1 – 70 mm.
- Vhodné pro kulatý, šestihranný a čtyřhranný materiál.
- Nastavování pomocí stupnic.
- Univerzální válcový upínač.

**Výhoda:**

Možnost rychlého nastavení podle průměru materiálu.

**Použití:**

Vhodné čelní a svislé revolverové hlavy.

**Rozsah dodávky:**

Tyčový držák včetně válečkových těles, vyměnitelné čelisti a šroubovák na šrouby s vnitřním šestihranem pro výměnu válečkových těles resp. vyměnitelných čelistí.

**Upozornění:**

Vhodné adaptéry VDI v seznamu náhradních dílů, viz č. 319707 vel. 20 / 30.

**Technický popis**

Ø stopky d <sub>1</sub>	25 mm
Délka	55 mm
Šířka	75 mm
Výška	42 mm
Druh produktu	Potahováky tyčí

### Příslušenství

Adaptér potahováku tyčí Stopka Ø d1 20 mm	319707 20
Adaptér potahováku tyčí Stopka Ø d1 30 mm	319707 30