



## Dvojitá bruska DS s odsáváním, 400 V, Typ: DS04/175A



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	077514 DS04/175A
GTIN	2050001674104
Třída artiklu	03S

### Popis

#### Provedení:

Dvojité brusky s odsáváním zabudovaným ve stojanu.

Brusný prach je účinným způsobem odlučován vodním filtrem a vloženými plastovými předčišťovacími a dočišťovacími filtry. **Dodávka bez brusných kotoučů.**

#### Upozornění:

Vhodné brusné kotouče najdete od č. 596100.

Příkon: 250 W

Maximální počet otáček: 2900 min<sup>-1</sup>

Ø brusného kotouče D: 175 mm

Šířka brusného kotouče T: 25 mm

Ø otvoru brusného kotouče H: 51 mm

Dopravní výkon odsávání: 6 m<sup>3</sup>/min

### Technický popis

Příkon	250 W
Hmotnost	83 kg

Maximální počet otáček	2900 min <sup>-1</sup>
Označení výrobce	DS04/175A
Dopravní výkon odsávání	6 m <sup>3</sup> /min
Šířka brusného kotouče T	25 mm
Ø otvoru brusného kotouče H	51 mm
Ø brusného kotouče D	175 mm
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Dvojitá bruska

## Příslušenství

Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ EK60	596350 EK60
Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ NK36	596350 NK36
Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ NK60	596350 NK60
Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ C800	596350 C800
Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ EK80	596350 EK80
Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ SC80	596350 SC80