



Kleštinový držák OZ Tvar E3, VDI 30, Typ: 1,5-25



Údaje o objednávce

Artikové číslo	319500 1,5-25
GTIN	4045197191427
Třída artiklu	32V

Popis

Použití:

Převážně k vrtání a středění.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tvar: E

Barevný kód stopky VDI: VDI 30

Vhodné kleštiny: 462 E

Rozsah upínání d_2 : 2 - 25 mm

\varnothing nákržku d_6 : 68 mm

l_9 : 75 mm

Technický popis

Vhodné kleštiny	462 E
Vnější $\varnothing d_{10}$	60 mm
l_3	22 mm
Rozsah upínání d_2	2 - 25 mm
\varnothing nákržku d_6	68 mm
l_8	59 mm
l_9	75 mm

Tvar	E
Velikost VDI	VDI 30
Barevný kód stopky VDI	VDI 30
Druh produktu	Nástrojová upínka VDI