

**HOLEX****Kleštinový držák ER Tvar E4, VDI 20, Pro ER kleštiny: 25 ER****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319600 25
GTIN	4045197191458
Třída artiklu	32V

**Popis****Použití:**

Převážně k vrtání a středění.

**Norma:****ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Tvar: E

Barevný kód stopky VDI: VDI 20

Vhodné kleštiny: 430 E (ER 25)

Rozsah upínání  $d_2$ : 1 - 16 mm $d_6$ : 50 mm $l_9$ : 50 mm**Technický popis**

$d_6$	50 mm
Rozsah upínání $d_2$	1 - 16 mm
$l_9$	50 mm
$d_{10}$	42 mm
Pro ER kleštiny	25
Vhodné kleštiny	430 E (ER 25)

$l_3$	18 mm
$l_8$	38 mm
Tvar	E
Velikost VDI	VDI 20
Barevný kód stopky VDI	VDI 20
Druh produktu	Nástrojová upínka VDI