



Jednostupňová ruční vrtačka, Typ: HDE13RQX



Údaje o objednávce

Artikové číslo	075210 HDE13RQX
GTIN	4002395241576
Třída artiklu	03M

Popis

Provedení:

Ruční vrtačka Milwaukee –

- vrtačka 13 mm, s točivým momentem 94 Nm.
- Elektronika s regulací otáček.
- Zámek vřetena FIXTEC pro rychlou výměnu vrtáku.
- Robustní plně izolovaná kovová převodová skříň.
- Systém rychlé výměny kabelů QUIK-LOK.

Výhoda:

Kabel QUIK-LOK.

Rozsah dodávky:

Včetně kovového rychloupínacího sklíčidla 1,5 – 13 mm, přídatné rukojeti, kabelu QUIK-LOK (4 m), HD-Boxu.

Technický popis

Hmotnost	2 kg
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	38 mm

Označení výrobce	HDE13RQX
Příkon	950 W
Maximální vibrace dle EN	< 2,5 m/s ²
Pravý / levý chod	ano
Upínací rozsah sklíčidla	1,5 - 13 mm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Upínač vrtacího sklíčidla	1/2 palce – 20 UNF
Rozsah otáček	0 - 850 min ⁻¹
Zdroj energie	Síťový provoz
Vhodné pro materiál	ocel
Obal	systemový kufřík (HD=Heavy Duty)
Druh produktu	Vrtačka