

ALZMETALL
we drive productivity**Stolní vrtačka ALZTRONIC, maximální Ø vrtání do oceli: 6 mm****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	076560 6
GTIN	2050001755346
Třída artiklu	03P

Popis**Provedení:**

Precizní stolní vrtačka s vysokými otáčkami a dlouhou životností.

- **Motor na střídavý proud 230 V, 50 Hz.**
- **Digitální zobrazení počtu otáček.**
- **Plynulá regulace otáček.**
- **Pravý / levý chod.**
- **Výkyvná ochrana vřetena s elektrickým jištěním.**
- **Hříbové tlačítko (blokovatelné) pro NOUZOVÉ VYPNUTÍ.**
- **24 měsíců záruka, 10 let záruka na dodávku náhradních dílů.**
- **Bez vrtacího sklíčidla.**

S výškově nastavitelnou a výkyvnou vrtací hlavou.

Upozornění:

Další stolní vrtačky na poptávku.

Označení výrobce: ALZTRONIC 6

Příkon: 540 W

Max. počet otáček: 700 - 10000 min⁻¹

Upínač nástroje: B16

Maximální Ø řezání závitů do oceli: M6

Zdvih vřetena: 40 mm

Technický popis

Vyložení	200 mm
Základní deska stroje výška použitelné dosedací plochy	240 mm
Zdvih vřetena	40 mm
Maximální Ø řezání závitů do oceli	M6
maximální Ø vrtání do oceli	6 mm
Příkon	540 W
Základní deska stroje šířka použitelné dosedací plochy	300 mm
Výškové nastavení vrtací hlavy	ruční kolečko
Ø Sloupku	50 mm
Označení výrobce	ALZTRONIC 6
Max. počet otáček	700 - 10000 min ⁻¹
Vzdálenost vřeteno-základní deska max.	250 mm
Upínač nástroje	B16
Hmotnost	64 kg
Vzdálenost vřeteno-základní deska minimálně	110 mm
Posuv	ruční
Jmenovitý rozměr T-drážky	12 mm
Počet drážek T	2
Vzdálenost T-drážek	80 mm