

**Rychlovýměnný nožový držák, Typ: A16/90****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	318100 A16/90
GTIN	4045197315748
Třída artiklu	36A

Popis**Provedení:**

S rovnou dosedací plochou pro nástroje. Vybavené kontramaticí výškového nastavení a 3 upínacími šrouby na nástroje.

Upozornění:

Při objednávce náhradních dílů č. 318110 – 318130 uvádějte číslo náhradního dílu a velikost rychlovýměnné ocelové hlavy držáku A, B, C nebo E.

Technický popis

Typ	A16/90
Výška upínače nástroje	16 mm
Tloušťka dosedací plochy pro nástroje W	8,75 mm
Vhodné pro č. 318000	A
Délka	90 mm
Druh produktu	Nožový držák

