

# AEG

## Příklepová vrtačka, Typ: SB2E850R



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	075610 SB2E850R
GTIN	4002395294152
Třída artiklu	07A

### Popis

#### Provedení:

Výkonná **příklepová vrtačka** s

- **pravým/levým chodem.**
- **bezpečnostní spojkou.**
- **kovovým rychloupínacím sklíčidlem FIXTEC.**
- **2-stupňovou planetovou převodovkou pro vysoký točivý moment a optimální přizpůsobení materiálu.**

Kompaktní a výkonná příklepová vrtačka 850 W.

#### Výhoda:

Kovové rychloupínací sklíčidlo FIXTEC.

#### Rozsah dodávky:

Kovové rychloupínací sklíčidlo 1,5 – 13 mm, přídatná rukojeť, hloubkový doraz, kufřík.

#### Upozornění:

Vhodná vrtací sklíčidla naleznete ve skupině 34.

### Technický popis

Maximální otáčky 2. stupně	3200 min <sup>-1</sup>
----------------------------	------------------------

Maximální vibrace dle EN	13,7 m/s <sup>2</sup>
Příkon	850 W
Označení výrobce	SB2E850R
Hmotnost	2,8 kg
Maximální utahovací moment	56 Nm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	40 mm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Maximální otáčky 1. stupně	1000 min <sup>-1</sup>
Maximální Ø vrtání do betonu	20 mm
Obal	Přepravní kufřík
Zdroj energie	Síťový provoz
Vhodné pro materiál	ocel
Vhodné pro materiál	Kámen
Vhodné pro materiál	Beton
Vhodné pro materiál	Zdivo
Druh produktu	Příklepová vrtačka