

**Rychlovýměnný nožový držák, Typ: B25/120****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	318100 B25/120
GTIN	4045197315779
Třída artiklu	36A

**Popis****Provedení:**

S rovnou dosedací plochou pro nástroje. Vybavené kontramaticí výškového nastavení a 3 upínacími šrouby na nástroje.

**Upozornění:**

Při objednávce náhradních dílů č. 318110 – 318130 uvádějte číslo náhradního dílu a velikost rychlovýměnné ocelové hlavy držáku A, B, C nebo E.

**Technický popis**

Vhodné pro č. 318000	B
Délka	120 mm
Typ	B25/120
Tloušťka dosedací plochy pro nástroje W	12 mm
Výška upínače nástroje	25 mm
Druh produktu	Nožový držák

