



Pásová bruska GIS, Typ: 790230



Údaje o objednávce

Artikové číslo	077612 790230
GTIN	2050001681485
Třída artiklu	03H

Popis

Provedení:

Program pro broušení brusným pásem GRIT GI pro vysoké požadavky průmyslu: **Robustně zkonstruován, s mimořádně výkonnými motory.**

- **Vysoká hospodárnost díky nejlepšímu úběrovému výkonu.**
- **Vysoce výkonný motor s 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz).**
- **Patentovaný pásový upínací systém.**
- **Vysoká bezpečnost práce: doraz, brusná štěrbin a ochrana očí jsou nastavitelné individuálně.**

Ideální řešení pro všechny, kdo hledají výhradně pásovou brusku bez možnosti rozšíření. Robustní, kompaktní konstrukce a jednoduchá manipulace zaručují prvotřídní pracovní výsledky. Pohodlné nastavení pracovní výšky, lapač třísek.

Rozsah dodávky:

Včetně podstavce stroje, CEE zástrčky (16 A), 1 brusného pásu 2000 mm; zrna 36.

Upozornění:

Brusné pásy viz č. 558310 a násl. a č. 558453-56.

Technický popis

Označení výrobce	GIS 150
Hmotnost	86 kg
Šířka pásma	150 mm
Maximální počet otáček	3000 min ⁻¹
Délka pásma	2000 mm
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Pásové brusky

Příslušenství

Brusný pás zirkonový korund (ZA)ZK713X Zrnitost 60	558330 60
Brusný pás zirkonový korund (ZA)GRIT R Zrnitost 80	558453 80
Brusný pás zirkonový korund (ZA)GRIT R Zrnitost 36	558453 36
Brusný pás zirkonový korund (ZA)GRIT R Zrnitost 120	558454 120
Brusný pás zirkonový korund (ZA)GRIT R Zrnitost 80	558454 80
Brusný pás zirkonový korund (ZA)GRIT R Zrnitost 60	558453 60
Brusný pás zirkonový korund (ZA)ZK713X Zrnitost 120	558330 120
Brusný pás zirkonový korund (ZA)GRIT R Zrnitost 36	558456 36
Brusný pás zirkonový korund (ZA)ZK713X Zrnitost 40	558330 40
Brusný pás zirkonový korund (ZA)GRIT R Zrnitost 60	558454 60
Brusný pás zirkonový korund (ZA)ZK713X Zrnitost 80	558330 80
Brusný pás zirkonový korund (ZA)GRIT R Zrnitost 120	558453 120
Brusný pás zirkonový korund (ZA)GRIT R Zrnitost 36	558454 36