

EWS
Axiální frézovací trn VARIA, V5, Ø trnu d1: 22 mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	319841 22
GTIN	2050001078001
Třída artiklu	33E

Popis
Výhoda:

- **Rychlá výměna pomocí jediné svorky, tudíž výměna nástrojů bez nebezpečí zranění.**
- **Řezné nástroje jsou přednastaveny na stroji.**
- **Krátké provedení - nízké náklady na kus.**

Použití:

S lícovaným perem. Pro frézy s podélnými a příčnými drážkami.

Upozornění:

Maximální utahovací moment u VX3 a VX4 při 5,7 Nm, dosažitelný pomocí příslušného momentového klíče č. 211750 vel. 5,7. Maximální utahovací moment u V3, V4 a V5 při 10 Nm. Při uvolňování vložek nepřetácejte přes doraz.

Vnitřní chlazení na poptávku.

Délka frézovacího trnu L₄: 21 mm

Šířka nákržku L₅: 6 mm

Technický popis

Ø trnu d ₁	22 mm
Šířka nákržku L ₅	6 mm
Délka frézovacího trnu L ₄	21 mm
Upnutí	V5

Druh produktu

Upínací trn pro frézy