

**Univerzální pájka Multi-TC s regulací teploty, Topný výkon: 75W****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	082150 75
GTIN	4003008065664
Třída artiklu	04C

Popis**Provedení:**

Výkonná univerzální páječka s přesnou regulací pomocí teplotního čidla, umístěného přímo pod pájecím hrotem s vnitřním vyhříváním. Kombinace tohoto přímého sledování teploty s přesnou regulační elektronikou integrovanou v rukojeti umožňuje jak **nejjemnější pájení** na citlivých elektronických součástkách, **tak i pájení s vysokou potřebou tepla** profesionálním způsobem.

Použití:

Pro mobilní použití na úseku servisu, údržby a oprav. Ersa Multi-TC má funkční rozsah velké pájecí stanice, ale žádné galvanické dělení.

Technický popis

Výkon zahřívání	285 W
Topný výkon	75 W
Rozsah regulace teploty pájecích hrotů	250 - 450 °C
Hmotnost bez přívodu	60 g
Doba zahřívání	cca 34 s
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Pájedlo

Příslušenství

Odsávačka cínu PDD03, plastová, antistatická	082355
--	--------

Bezolovnatý pájecí drát Sn96,5Ag3,0Cu0,5, role 250 g Ø
pájecího drátu 1 mm

082365 1

Bezolovnatý pájecí drát Sn96,5Ag3,0Cu0,5, role 250 g Ø
pájecího drátu 1,5 mm

082365 1,5

Hrot pájky Označení výrobce BDLF

082400 BDLF