


**Držák vrtáku do plného VARIA, V5, Ø upnutí D1: 25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319829 25
GTIN	2050001077974
Třída artiklu	33E

Popis**Výhoda:**

- Rychlá výměna pomocí jediné svorky, tudíž výměna nástrojů bez nebezpečí zranění.
- Řezné nástroje jsou přednastaveny na stroji.
- Krátké provedení - nízké náklady na kus.

Použití:

K upínání nástrojů s unášecí ploškou.

Upozornění:

Maximální utahovací moment u VX3 a VX4 při 5,7 Nm, dosažitelný pomocí příslušného momentového klíče č. 211750 vel. 5,7. Maximální utahovací moment pro V5 při 10 Nm. Při uvolňování vložek nepřetácejte přes doraz.

Extra krátké provedení na poprávku. Pro čištění držáků nástrojů Varia a vyměnitelných vložek doporučujeme sadu EWS Clean a čisticí sadu.

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	36 mm
Upínací Ø D ₁	25 mm
Vnější Ø D	65 mm
Upnutí	V5

Druh produktu

Upínací trn