

ALZMETALL
we drive productivity**Stolní vrtačka ALZTRONIC, maximální Ø vrtání do oceli: 9 mm****Údaje o objednávce**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 076560 9 |
| GTIN | 2050001755353 |
| Třída artiklu | 03P |

Popis**Provedení:**

Precizní stolní vrtačka s vysokými otáčkami a dlouhou životností.

- **Motor na střídavý proud 230 V, 50 Hz.**
- **Digitální zobrazení počtu otáček.**
- **Plynulá regulace otáček.**
- **Pravý / levý chod.**
- **Výkyvná ochrana vřetena s elektrickým jištěním.**
- **Hříbové tlačítko (blokovatelné) pro NOUZOVÉ VYPNUTÍ.**
- **24 měsíců záruka, 10 let záruka na dodávku náhradních dílů.**
- **Bez vrtacího sklíčidla.**

S výškově nastavitelnou a výkyvnou vrtací hlavou.

Upozornění:

Další stolní vrtačky na poptávku.

Označení výrobce: ALZTRONIC 9

Příkon: 540 W

Max. počet otáček: 390 - 6500 min⁻¹

Upínač nástroje: B16

Maximální Ø řezání závitů do oceli: M8

Zdvih vřetena: 40 mm

Technický popis

| | |
|--|------------------------------|
| Základní deska stroje výška použitelné dosedací plochy | 240 mm |
| Hmotnost | 64 kg |
| Max. počet otáček | 390 - 6500 min ⁻¹ |
| Upínač nástroje | B16 |
| Maximální Ø řezání závitů do oceli | M8 |
| Označení výrobce | ALZTRONIC 9 |
| Vyložení | 200 mm |
| Výškové nastavení vrtací hlavy | ruční kolečko |
| Vzdálenost vřeteno-základní deska minimálně | 110 mm |
| Vzdálenost vřeteno-základní deska max. | 250 mm |
| maximální Ø vrtání do oceli | 9 mm |
| Zdvih vřetena | 40 mm |
| Ø Sloupku | 50 mm |
| Posuv | ruční |
| Příkon | 540 W |
| Základní deska stroje šířka použitelné dosedací plochy | 300 mm |
| Jmenovitý rozměr T-drážky | 12 mm |
| Počet drážek T | 2 |
| Vzdálenost T-drážek | 80 mm |