

**Držák vrtáku do plného VARIA VX4, VX4, Ø upnutí D1: 25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319827 25
GTIN	2050001743459
Třída artiklu	33E

**Popis****Provedení:**

**VX** – Tříbodové upínání bez bočního tlaku přes integrovaný segmentový kroužek. **Odolnost vůči točivému momentu až do 200 Nm přes mnohoúhelník.**

**Výhoda:**

- Rychlá výměna pomocí jediné svorky, tudíž výměna nástrojů bez nebezpečí zranění.
- Řezné nástroje jsou přednastaveny na stroji.
- Krátké provedení - nízké náklady na kus.

**Použití:**

K upínání nástrojů s unášecí ploškou.

**Upozornění:**

Maximální utahovací moment u VX3 a VX4 při 5,7 Nm, dosažitelný pomocí příslušného momentového klíče č. 211750 vel. 5,7. Maximální utahovací moment pro V5 při 10 Nm. Při uvolňování vložek nepřetáčejte přes doraz.

Extra krátké provedení na poptávku. Pro čištění držáků nástrojů Varia a vyměnitelných vložek doporučujeme sadu EWS Clean a čisticí sadu.

**Technický popis**

Délka vyložení rozměr A	33 mm
Upínací Ø D <sub>1</sub>	25 mm

Vnější Ø D	42 mm
Upnutí	VX4
Druh produktu	Upínací trn