

mato

Pneumatická tlaková maznice, 400 g



Údaje o objednávce

Artikové číslo	083585
GTIN	4016553410056
Třída artiklu	08H

Popis

Provedení:

Pneumatické tlakové maznice s ovládáním jednou rukou, výborně vyvážené. **Systém jednotlivých dávek pro optimální kontrolu maziva (1 cm³ / zdvih)**, převod tlaku 1:60. Možnost plnění volným tukem (obsah: 500 cm³) nebo kartušemi (obsah: 400 g) možné.

Vhodné pro maziva do NLGI 2.

Rozsah dodávky:

Včetně gumové hadice a čtyřčelistového hydraulického nátrubku.

Technický popis

Zkušební tlak	800 bar
Provozní rozsah napájení stlačeným vzduchem	3 - 8 bar
Připojovací závit hadice	R1/8 palec
Provozní tlak	400 bar
Atribut názvu produktu	400 g
Druh produktu	Tlaková maznice

Příslušenství

Víceúčelová tuková kartuše prostandardní tlakové maznice Typ UNI	083590 UNI
Pancéřové hadice s výsuvnou spojkou Připojovací závit 1/8	083588 1/8
Čtyřčelistový hydraulický nátrubek Připojovací závit 1/8	083589 1/8
Čtyřčelistový hydraulický nátrubeksafeLOCK Připojovací závit 1/8	083596 1/8
Víceúčelová tuková kartuše prostandardní tlakové maznice Typ PLUS	083590 PLUS
Pancéřové hadice se čtyřčelistovým hydraulickým nátrubkem Připojovací závit 1/8	083586 1/8
Tryska s univerzálním nátrubkem Připojovací závit 1/8	083583 1/8
Víceúčelová tuková kartuše protlakové maznice Lube- Shuttle® Typ PLUS	083592 PLUS
Víceúčelová tuková kartuše protlakové maznice Lube- Shuttle® Typ UNI	083592 UNI
Tryska s ostrým nátrubkem Připojovací závit 1/8	083584 1/8