

SWISS TOOLS

Držák na nástroje axiální dvojité, pravý, PSC 63, Pro držák se čtyřhranem: 20 mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	318868 20
GTIN	2050001672612
Třída artiklu	36D

Popis**Provedení:**

S nastavitelnou chladicí tryskou a vnitřním závitem.

Použití:

Pro použití v soustružnických a frézovacích centrech.

Pro upínání soustružnických nožů ISO se čtyřhrannou stopkou.

Upozornění:

Upínací čepy PSC na poptávku.

Vnitřní chlazení: ano

Délka vyložení rozměr A: 100 mm

Upínací délka L₁: 75 mm

B: 30 mm

Vnější Ø D: 80 mm

Technický popis

Upínací délka L ₁	75 mm
Délka vyložení rozměr A	100 mm
B	30 mm
Pro držák se čtyřhranem	20 mm
Vnější Ø D	80 mm

Upnutí	PSC 63
Norma pro upínání	ISO 26623-2
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Nožový držák