



## Rychlovýměnný držák se zpětným pohybem bez nožů, Typ: AFG



### Údaje o objednávce

Číslo objednávky	318700 AFG
GTIN	4045197316325
Třída artiklu	36A

### Popis

#### Provedení:

Rychlovýměnný nožový držák se zpětným pohybem pro vnější závity.

#### Výhoda:

Zvláštní výhodou tohoto držáku je, že závitový nůž lze pomocí excentru rychle zvednout od obrobku, jakmile je dosaženo výběhu závitu. Přistavení suportu pro následující průchod závitového nože lze provést již během zpětného pohybu. Závitový nůž lze natočit podle úhlu stoupání řezaného závitu.

#### Použití:

S držákem závitorezného nože pro závitový nůž Komet.

Vhodná pro 318000: A

Délka: 150 mm

### Technický popis

Délka	150 mm
Vhodná pro 318000	A
Typ	AFG

