



Vrtací kladivo 230 V, Typ: PLH32XE



Údaje o objednávce

Artikové číslo	075520 PLH32XE
GTIN	4002395233342
Třída artiklu	03M

Popis

Provedení:

- Robustní vrtací kladiva s pneumatickým rázovým mechanismem.
- Sklíčidlo SDS-plus.
- Kovová skříň převodovky s vysokou pevností.
- Pravý / levý chod, blokování rázů a elektronická regulace otáček.

Síťové kombi kladivo s vysokou nárazovou energií pro vrtání v betonu až do 32 mm. Síťový kabel 4 m.

- **System rychlé výměny nástrojů FIXTEC pro přechod mezi upínáním SDS-Plus a kovovým rychloupínacím vrtacím sklíčidlem bez použití náradí.**
- **Aretace otáčení pro lehké práce se sekáčem.**
- **Bezpečnostní spojka chrání uživatele a přístroj při zablokování vrtáku.**
- **Antivibrační systém AVS.**

Výhoda:

Antivibrační systém.

Rozsah dodávky:

Včetně FIXTEC SDS-plus rychloupínacího sklíčidla 1,5 – 13 mm, přídatné rukojeti s hloubkovým dorazem, mazacího tuku, přepravního kufříku.

Upozornění:

Vhodné TK příklepové vrtáky najdete od č. 787000. Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete od č. 073808 a č. 073840.

Technický popis

Příkon	900 W
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	16 mm
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Maximální počet rázů	4500 - 4500 min ⁻¹
Označení výrobce	PLH32XE
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	40 mm
Hmotnost	3,6 kg
Tvar upínače nástrojů Bosch	SDS-Plus
Maximální vibrace dle EN	22 m/s ²
Rázová energie	3,8 J
Maximální Ø vrtání do betonu	32 mm
Rozsah otáček	0 - 800 min ⁻¹
Stopka	SDS Plus
Obal	Přepravní kufřík
Zdroj energie	Síťový provoz
Vhodné pro materiál	Beton
Vhodné pro materiál	Kámen
Vhodné pro materiál	Zdivo
Druh produktu	Vrtací kladivo

Příslušenství

Sada TK víceúčelových bitových vrtáků, 1/4 palce (E 6,3) Ø vrtáku 4-10 mm	787057 4-10
Tvrdokovový víceúčelový vrtákdlouhý s upínáním SDS-plus Ø vrtáku 12 mm	787060 12
Tvrdokovový víceúčelový vrtákdlouhý s upínáním SDS-plus Ø vrtáku 10 mm	787060 10

Sada tvrdokovových víceúčelových vrtáků dlouhé \varnothing vrtáku 6-12 mm

787055 6-12

Sada tvrdokovových víceúčelových vrtáků \varnothing vrtáku 4-10 mm

787050 4-10

Tvrdokovový víceúčelový vrták dlouhý s upínáním SDS-plus \varnothing vrtáku 8 mm

787060 8