

ALZMETALL
we drive productivity**Stolní vrtačka ALZTRONIC, maximální Ø vrtání do oceli: 12 mm****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	076560 12
GTIN	2050001755360
Třída artiklu	03P

Popis**Provedení:**

Precizní stolní vrtačka s vysokými otáčkami a dlouhou životností.

- **Motor na střídavý proud 230 V, 50 Hz.**
- **Digitální zobrazení počtu otáček.**
- **Plynulá regulace otáček.**
- **Pravý / levý chod.**
- **Výkyvná ochrana vřetena s elektrickým jištěním.**
- **Hříbové tlačítko (blokovatelné) pro NOUZOVÉ VYPNUTÍ.**
- **24 měsíců záruka, 10 let záruka na dodávku náhradních dílů.**
- **Bez vrtacího sklíčidla.**

S výškově nastavitelnou a výkyvnou vrtací hlavou.

Upozornění:

Další stolní vrtačky na poptávku.

Označení výrobce: ALZTRONIC 12

Příkon: 540 W

Max. počet otáček: 250 - 5000 min⁻¹

Upínač nástroje: B16

Maximální Ø řezání závitů do oceli: M10

Zdvih vřetena: 40 mm

Technický popis

Vyložení	200 mm
Vzdálenost vřeteno-základní deska minimálně	110 mm
Označení výrobce	ALZTRONIC 12
Maximální Ø řezání závitů do oceli	M10
Ø Sloupku	50 mm
Příkon	540 W
maximální Ø vrtání do oceli	12 mm
Hmotnost	64 kg
Upínač nástroje	B16
Max. počet otáček	250 - 5000 min ⁻¹
Základní deska stroje šířka použitelné dosedací plochy	300 mm
Základní deska stroje výška použitelné dosedací plochy	240 mm
Posuv	ruční
Výškové nastavení vrtací hlavy	ruční kolečko
Zdvih vřetena	40 mm
Vzdálenost vřeteno-základní deska max.	250 mm
Jmenovitý rozměr T-drážky	12 mm
Počet drážek T	2
Vzdálenost T-drážek	80 mm