

**Garant****Cenově výhodné balení - sada 3 ks nástrčných klíčů, čtyřhran 1/4 palce, 41dílná sada****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | GG6057 SD     |
| GTIN           | 4069515051705 |
| Třída artiklu  | GGN           |

**Popis****Provedení:**

**Hnací / spojovací díly** dle **DIN 3122 / 3123**; **nástrčné hlavice** dle **DIN 3124**. Vnitřní / vnější 4hrany dle **DIN 3120**.

Systémový box z téměř nerozbitného plastu ABS s integrovaným kováním a novým, pohodlným rychlouzávěrem. Všechny nástroje jsou uloženy ve speciálně tvarované **vložce z PUR molitanu** a lze je kdykoli snadno vyjmout.

Profil Surface Drive působí přímo na plochy matic a šroubů, citlivé hrany jsou chráněny. Pomocí profilu Surface Drive lze utahovat nebo uvolňovat i méně obvyklé rozměry (jako např. šrouby s rozměrem v palcích). Prodloužení Wobble-Fix umožňují výkyvný úhel, a lze je tak aretovat.

Všechny nástroje jsou uloženy v odolné, speciálně tvarované **pěnové PUR vložce** a lze je kdykoli snadno vyjmout.

**Použití:**

Pro šrouby s vnějším šestihranem / matice se závitem M2 – M8 a pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M4 – M10.

Pro šrouby Pozidriv a Phillips se závitem M2 – M6, šrouby s drážkou se závitem M2 – M4 a pro vnitřní šrouby Torx® se závitem M2,5 – M8.

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

**Rozsah dodávky:**

3 ks sada nástrčných klíčů č. 630325 SD.

### Rozsah dodávky:

Zástrčné hlavice 6hranné, Surface-Drive: 13 ks č. 631225 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

Bity, C 6,3, pro vnitřní 6hran: 4 ks podobné č. 675240 vel. 3; 4; 5; 6

Bity, C 6,3, pro šrouby Phillips: 3 ks podobné č. 675310 vel. 1/25; 2/25; 3/25

Bity, C 6,3, pro šrouby Pozidriv: 3 ks podobné č. 675320 vel. 1/25; 2/25; 3/25

Bity, C 6,3, pro šrouby s drážkou: 3 ks podobné č. 675250 vel. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2

Bity, C 6,3, pro vnitřní šrouby Torx®: 6 ks podobné č. 675340 vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Vratidlo: 1 ks č. 633029 vel. 116

Nástavec s rukojetí: 1 ks č. 632829 vel. 146

Kardanův kloub: 1 ks č. 633529 vel. 1/4

Ráčna: 1 ks č. 632025 vel. 1/4 s vyhazovačem

Spojovací stopka E 6,3: 1 ks podobný č. 675020 vel. 6,3K pro 1/4 palcové bity C 6,3

Liitinvarsi: 1 ks bitová stopka E 6,3 – čtyřhran 1/4 palce

Spojovací kus pro bity: 1 ks podobný č. 676800, vložka 1/4palcového čtyřhranu – upínač bitu 1/4 palce

Uložení v: ABS-muovilaatikko

Prodloužení „Wobble-Fix“: 2 ks. 632519 vel. 50; 100

## Technický popis

|                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| Rozsah velikosti klíčů Surfacedrive         | 4-14 mm                             |
| Upínací 4hran                               | 1/4 palec                           |
| Počet dílů                                  | 41                                  |
| Unášecí profil                              | Šroubovák pro šrouby Phillips       |
| Unášecí profil                              | 6-hranný nástrčný klíč Surfacedrive |
| Unášecí profil                              | Plochý šroubovák                    |
| Unášecí profil                              | Šroubovák pro šrouby TORX®          |
| Unášecí profil                              | Šroubovák Pozidriv                  |
| Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů | 3-6 mm                              |
| Profil 6hranného nástrčného klíče           | Surfacedrive                        |
| 4hran s Wobble-Fix                          | S výkyvným úhlem                    |
| Obal                                        | Plastový box ABS s rychlouzávěrem   |
| Délka                                       | 257 mm                              |
| Šířka                                       | 147 mm                              |

## Technický list

|                           |                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Výška                     | 45 mm                                                           |
| Míra naplnění zásuvky v G | 5×10                                                            |
| Druh produktu             | Nástrčné klíče                                                  |
| USP1                      | 3 ks sada nástrčných klíčů,<br>čtyřhran 1/4 palce, 41dílná sada |

### Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG6057 SD