

Garant

Cenově výhodné balení - 3 ks ráčna přepínatelná, 3/8 palce s vyhazovačem, 38 zubů, chromované



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG6062 3/8
GTIN	4069515051750
Třída artiklu	GGN

Popis

Provedení:

S páčkou pro přepínání pravého a levého chodu.

Norma:

Ručně ovládané hlavice.

Vnější čtyřhran podle **DIN 3120-A 10** s pružící kuličkou, vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120-C 10** s drážkami.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.

Rozsah dodávky:

3 ks přepínatelná ráčna, 3/8 palce s vyhazovačem č. 635025 3/8.

Technický popis

Upínací 4hran	3/8 palec
Norma	DIN 3120
Norma	DIN 3122
Celková délka	196 mm
Počet břitů	38
Pracovní úhel	9,5 stupeň

Technický list

Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromovaný
Druh produktu	Ráčna
USP1	3 ks přepínatelná ráčna, 3/8 palce s vyhazovačem, 38 zubů, chromované

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG6062 3/8