

SWISS TOOLS

**Držák na nástroje diagonální 45°, pravý, PSC 63, Pro držák se čtyřhranem: 25 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	318880 25
GTIN	2050001672858
Třída artiklu	36D

**Popis****Provedení:**

S nastavitelnou chladicí tryskou a vnitřním závitem.

**Použití:**

Pro použití v soustružnických a frézovacích centrech.

Pro upínání soustružnických nožů ISO se čtyřhrannou stopkou.

**Upozornění:**

Upínací čepy PSC na poptávku.

Vnitřní chlazení: ano

Délka vyložení rozměr A: 110 mm

B: 40 mm

Vnější Ø D: 102 mm

Středové přesazení hrotu f: 15 mm

**Technický popis**

Délka vyložení rozměr A	110 mm
Pro držák se čtyřhranem	25 mm
B	40 mm
Středové přesazení hrotu f	15 mm
Vnější Ø D	102 mm

Upnutí	PSC 63
Norma pro upínání	ISO 26623-2
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Nožový držák